

附件 1：公司资质要求

报价公司要求提供营业执照、医疗器械经营许可证、第二类医疗器械经营备案凭证复印件并盖公章。

附件 2：参数需求

（一）成人高压氧舱技术参数及要求

一、设计依据

1. GB/T 19284-2003 《医用氧气加压舱》
2. GB150.1-4-2011 《压力容器》
3. TSGR0004-2009 《固定式压力容器安全技术监察规程》
4. GB9706.1-2007 《医用电气设备 第一部分：安全通用要求》
5. TSG 24-2015 《氧舱安全技术监察规程》

二、主要技术参数

- | | |
|-----------------------------------|---------------|
| 1、舱体直径： | ≥900mm |
| 2、外形尺寸：约长×宽×高（2550×1300×1650）（mm） | |
| 3、设计压力：0.22MPa | 额定工作压力：0.2MPa |
| 4、舱室容积：1.5m ³ | |
| 5、加压时舱内噪声：≤50db（A） | |
| 6、照明窗（冷光源） | 透光尺寸：Φ110mm |
| 7、观察及自然采光窗 | 透光尺寸：Φ150mm |
| 8、摄像窗 | 透光尺寸：Φ25mm |
| 9、设计温度： | 常温 |
| 10、加压介质： | 氧气 |
| 11、治疗人数： | 1人 |
| 12、总功率： | ≈1.5KW |
| 13、氧舱电器控制采用电脑板控制（电不进舱） | |

电脑板集中了治疗时间、温度、对讲、空调、应急呼叫、舱压报警、舱门连锁等功能的显示及操作。

- 14、配置摄像监控系统（液晶显示器）

与病员对讲,摄像监护系统的电源均不进舱,舱内无电气发生火花的隐患。

15、舱外设置应急泄压阀（泄压时间不大于 1 分钟，符合国标要求）

16、配置应急电源 UPS（供电时间大于 30 分钟）

三、主要配置

1、舱内主要设施	外开偏心薄壳门	1 扇
	微压自动密闭门封条	1 根
	活动床 680×2150mm	1 套
	全棉床罩	1 套
	舱内加湿喷雾头	1 套
	人体导静电装置	1 套
	温控探头	1 只
	无触点应急呼叫装置	1 只
	进气消声器	2 只
2. 舱外设施	空调蒸发器	1 套
	控制台：（固定式书写板）	1 套
	舱门锁紧连锁装置	1 套
	舱门压力锁紧装置	1 套
	话筒、喇叭	1 套
	安全阀 AK28W-16T DN20	2 只
	观察及自然采光窗	5 套
	吊环螺钉	2 只
	冷光源外照明装置	1 套
3. 机座及机座内设置	摄像监控系统（液晶显示器）	1 套
	隔离变压器	1 台
	配电板	1 块
	应急泄压阀 DN25	1 只
	应急电源 UPS	1 套
	加湿喷雾装置	1 套
可调固定脚	4 只	

	万向转动脚轮	4 只
4. 控制台设施	进、排氧流量计 LZB-10	各 1 只
	测氧仪 HBO-2A 型	1 台
	测氧流量计 LZB-3WB	1 只
	进、排气手控截止阀 DN20 DN15	各 1 只
	舱内加湿喷雾控制阀（消除静电专用设施）	1 只
	磁助电接点压力表（舱压）0.4MPa	1 只（脱脂处理）
	精密压力表（舱压）0.4MPa	1 只（脱脂处理）
	气源氧压表 1.0MPa	1 只
	电脑控制板	1 套
		电脑板集中了治疗时间、温度、对讲、空调、应急呼叫、舱压报警、舱门连锁等功能的显示及操作。
	湿度仪	1 台
5. 分体式空调	单冷	1 套
6. 氧气加压医用氧舱铭牌		1 块

（二）婴幼儿高压氧舱参数要求

（一）基本参数需求

1. 电击保护类型：II 型
2. 浸水保护类型：IPX0
3. 工作制：连续运行
4. 设计压力：0.12Mpa
5. 最大加减压速率： $\geq 0.01\text{MPa}/\text{min}$
6. 安全阀整定压力：0.12Mpa
7. 密封压力： $> 0.1\text{Mpa}$
8. 最高工作压力：0.1Mpa

9. 工作介质：医用氧气
10. 筒体容积：约 177L
11. 电源电压： $\sim 220V \pm 22 V$
12. 电源频率： $50Hz \pm 1Hz$
13. 噪声： $\leq 65dB (A)$
14. 样式：落地式
15. 外形尺寸：筒体直径：500mm 筒长：1000mm
16. 治疗人数：1人（身高 $\leq 0.9m$ ）

（二）婴幼儿氧舱配置清单

婴幼儿氧舱 1 台

配置：

- 1) 双压力表 1 套；
- 2) 双流量计 1 套
- 3) 双安全阀 1 套
- 4) 氧舱显示器 1 块
- 5) 测氧流量计 1 个；
- 6) 托盘 1 张
- 7) 静电接地 1 条

随舱配件

- 1) PU 软管 10 米；
- 2) 硅脂 1 支；
- 3) “O” 型密封圈 1 根。
- 4) 舱外静电接地线
- 5) 小螺丝刀 1 把
- 6) 电源线
- 7) 压力表垫片
- 8) 内六角扳手
- 9) 叉子扳手
3. 说明书：随舱配带中文说明书
4. 易损件：测氧传感器（约 6 个月）

